

The logo for REIMAR features a stylized blue icon of three vertical bars on the left, followed by the word "REIMAR" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "I" is replaced by a blue checkmark. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.



РАЗРАБОТАНО ЭКСПЕРТАМИ



Какую выбрать ванну?

В существующем разнообразии форм и материалов сложно принять решение. Каждая марка обладает своими определенными достоинствами и преимуществами.

Какой именно отдать свое предпочтение?

Хочется, чтобы ванна была:


- ✓ устойчивой
- ✓ безопасной
- ✓ не шумела
- ✓ долго сохраняла тепло

Мы создали ванну, в которой успешно объединили все эти качества.

Reimar®: сделайте правильный выбор!



 **Трехслойная
технология**



эмаль — 0,5 мм

сталь — 1,5 мм

полимер — 4,0 мм

Reimar® — особенные ванны

В ваннах Reimar® используется уникальная трёхслойная технология: эмалевое покрытие, стальной корпус и дополнительный слой полимера с внешней стороны.

- ✓ Эмалевое покрытие обеспечивает **устойчивость к истиранию, стойкость цвета, гладкость и гигиеничность** покрытия.
- ✓ Стальной слой обладает **высокой прочностью и долговечностью**.
- ✓ Слой полимерного покрытия позволяет ванне **дольше сохранять тепло, поглощать лишний шум** при наполнении и не выделяет вредных веществ при эксплуатации ванны.





Почему выбирают Reimar®



Вода в ваннах Reimar® остывает на 10°C за 35 минут, в чугунной ванне за 30 минут.*



Научно подтверждено — уровень шума ванны Reimar® сопоставим с уровнем шума чугунных ванн.*



Толщина ванны Reimar® составляет 6 мм, в том числе 1,5 мм – толщина стали, что в 2 раза превышает толщину кузова современного автомобиля.



Можно самостоятельно привезти и установить ванну без применения инструментов.



Сырье для производства ванн Reimar® соответствует требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2012/19/EU.



P.S.

Все ванны комплектуются фирменными опорными подставками, которые смело уже модно назвать лучшим интерьерным решением из всех существующих. Они уже более 15 лет доказывают свою надёжность и качество. Их главная особенность – это уникальная система устойчивого крепления, которая не дает ванне опрокинуться.

Сварное соединение
обеспечивает прочность конструкции
в течение всего срока службы



Мебельный болт
позволяет легко выставить
ванну по уровню, относительно
горизонтальной плоскости

Популярные вопросы



Какой вес выдерживает ванна?

Ванна Reimar®, установленная на фирменную опорную подставку, выдерживает нагрузку на дно до 300 кг общего веса (вес человека и вес воды).



Какова толщина ванны?

Толщина ванны Reimar® составляет 6 мм.



Как правильно ухаживать за ванной?

Ванну достаточно ополоснуть тёплой водой и протереть мягкой губкой. При необходимости воспользуйтесь мягким моющим средством. Не используйте агрессивные жидкости и жёсткие (абразивные) материалы. Оберегайте покрытие от ударов острыми или тяжёлыми предметами, и ванна прослужит вам долгие годы.




Есть ли ванны с ручками? Какие?

На отдельные модели ванн Reimar® (150x75, 160x75, 170x75) можно установить хромированные ручки.



Технические характеристики



A мм	B мм	C мм	D мм	V объем, л
1200	700	400	550±5	110
1400	700	400	530±5	135
1500	700	400	550±5	160
1600	700	400	550±5	170
1700	700	400	550±5	180
1500	750	400	540±5	150
1600	750	400	550±5	158
1700	750	400	550±5	170
1700*	750	400	550±5	200

* Анатомическая (с боковыми ребрами).

Ассортимент ванн Reimar®

Размер ванны	Артикул ванны	Артикул ОП**	Ручки	Штрихкод
120x70x40	R-24901	OP-21205		4607084496182
140x70x40	R-44901	OP-01205		4607084496499
150x70x40	R-54901	OP-01205		4607084496505
160x70x40	R-64901	OP-61205		4607084496512
170x70x40	R-74901	OP-01205		4607084496529
150x75x40	R-54501	OP-51200		4607084497267
160x75x40	R-64501	OP-65205		4607084497397
170x75x40	R-74501	OP-71200		4607084497274
170x75x40*	R-74701	OP-71205		4607084496956
150x75x40	R-55501	OP-52200	✓	4607084497281
160x75x40	R-65501	OP-62205	✓	4607084497649
170x75x40	R-75501	OP-72200	✓	4607084497298

* Анатомическая (с боковыми ребрами)

** Опорная подставка





Открытое акционерное общество
«Верх-Исетский металлургический завод»
г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28,
тел.: +7 (343) 263-25-58, +7 (343) 263-22-09
www.reimar.ru